

No: 20195-228

腔镜百克钳-开窗型



- 可闭合细微组织结构

容积和重量	
外鞘直径	5 毫米
长度	340 毫米
线缆长度	4 m连接电缆
基本特性	
形状/构成	凯利型
连接	多功能插座
应用范围	
术型	半深
涂层	防粘涂层
清洗消毒	
消毒清洗	max 95 摄氏度
高温高压灭菌	max 138 摄氏度
附加产品信息	
包装单位	1 件
最大的电容量	0.25 千伏